

Fuga-Wash

Rengøringsmiddel til brug som tilsætning i vand til rengøring af Fugalite.

Fuga-Wash udvikler en specifik rensende virkning, uden at angribe overflader af keramik, finstentøj og natursten, når det bruges som tilsætning i rengøringsvand.



1. Letter rengøringen af beklædningerne
2. Holder svampen renere
3. Rengør effektivt, uden behov for skylning
4. Forbedrer pudsens overfladefinish
5. Egnet til alle overflader

Brugsområder

→ Forudset brug

Tilsætning i vand til rengøring af Fugalite Color og Fugalite Invisible.

Må ikke bruges til at fjerne allerede hærdede rester og slør fra fugningen.

Underlag:

- keramikfliser, finstentøj
- glasmosaik, marmor og natursten

Anvendelsesindikationer

→ Klargøring af understøtninger

Fugalite Color og Fugalite Invisible skal stadig være friske.

→ Klargøring

Fuga-Wash er en gennemsigtig brugsklar væske, som skal fortyndes med vand. Omryst flasken grundigt før den åbnes, for at tillade en homogen redispersion af væsken. Hæld en doseringshætte (cirka 50 ml) pr. 5 liter vand i rengøringsbakken.

→ Påføring

Start straks rengøringen af beklædningen mens pudsen stadig er frisk. Hæld Fuga-Wash i rengøringsbakken i henhold til de anførte mængder til rengøring af overfladen, og brug herefter en fugtet, stor og tyk svamp, om muligt af cellulose, for at undgå at ridse fugerne. Indvirk med cirkelformede bevægelser, for at emulgere sløret af hærdet puds på fliserne og finpudse fugens overflade. Specifikke polymere med høj dispersionsevne sikrer, at resterne af puds elimineres med et nedsat vandforbrug. Brug af en overdreven mængde af vand til rengøringen vil indvirke negativt på den afsluttende kemiske modstandsdygtighed. Det er vigtigt at skylle ofte og altid at holde vandet rent ved at bruge de relevante rengøringsruller og bakker med rist samt at udskifte svampen eller filteren, vædet af puds, når dette er nødvendigt. Fuldfør rengøringen ved at vaske fliserne på tværs, for at undgå at ridse fugerne.

→ Rengøring

Redskaberne renses for rester af Fuga-Wash med vand.

Specifikke emner

Tilsætningen til vandet til rengøring efter anvendelsen af Fugalite Color og Fugalite Invisible til keramikfliser, finstentøj, glasmosaik, marmor og natursten realiseres med vandbaseret, rengøringsmiddel af typen Fuga-Wash fra Kerakoll Spa.

Tekniske specifikationer iht. Kerakoll kvalitetsstandard	
Udseende	gennemsigtig væske
Specifik vægt	≈ 1 kg/dm ³
Opbevaring	≈ 24 måneder fra fremstillingsdato i den originale og ubrudte indpakning
Advarsler	Beskyt mod frost, undgå direkte sollys og varmekilder
Emballage	flaske 1,5 l
Fortyndingsforhold med vand	1 doseringshætte pr. 5 l vand i rengøringsbakken
pH	≈ 7
Temperaturgrænse for påføring	fra +5 °C til +35 °C
Dækkeevne	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Dataregistrering ved en temperatur på +23 °C, en relativ luftfugtighed på 50% og uden ventilation. Kan variere i funktion af arbejdspladsens specifikke forhold: temperatur, ventilation, underlagets absorberingsevne og af det lagte materiale.

Advarsler

- Overhold de nationale forskrifter og bestemmelser

→ opbevares og bruges ved en temperatur på over +5 °C. Beskyt mod frost

→ lad ikke emballagen stå åben under brug
- anmod om sikkerhedsdatabladet ved behov herfor

→ ret henvendelse til Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516
globalservice@kerakoll.com for uforudsete emner



Disse oplysninger er opdateret i juni 2026; det præciseres at disse kan være til genstand for integrationer og/eller variationer frem i tiden fra KERAKOLL SpA's side; disse eventuelle opdateringer kan konsulteres på websitet www.kerakoll.com. Derfor står KERAKOLL SpA kun inde for gyldigheden, aktualiteten og opdateringen af sine oplysninger, hvis disse er udledt direkte på sit website. Databladet er redigeret efter vores bedste tekniske og anvendelsesrelaterede kendskab. Skønt det ikke er muligt at gribe direkte ind på forholdene på arbejdspladserne og på arbejdets afvikling, udgør disse anvisninger af generel karakter, som på ingen måde forpligter vores Selskab. Derfor anbefales en forebyggende prøve med henblik på at verificere produktets egnethed til det forudsete formål.